



# LAGUNA®

mobilă pentru acasă

## Instructiuni de Montaj

## Living BETA - Modul D



Montajul necorespunzator  
atrage după sine pierderea  
garantiei.

Utile Necessare:



Surubelnita




Ciocan



Imbus



Se recomanda montarea  
produsului in minim doua  
persoane.




Denumire	Dimensiune	Cantitate	Symbol
Reper Inferior	790x336	1	RI
Reper Superior	790x336	1	RS
Laterale	992x336	2	L
Intermediara	992x336	2	INT
Polita Mobila	370x336	1	PM
Ornament Vitrina	960x60	1	V
Ornament	790x60	1	ORN
Front	960x390	1	FR

Cuie	CU	40	Confirmator 7x50	CF	6	Balama Aplicata	BA	4	Surub 4x16	S4	6
Surub 3,5x16			Coltar Plastic	CP	3	Supor Polita	SP	16	Picior gri	PG	4
S3	S3	16	Tija demontabila	TD	6	Surub 5x25	S1	8	Saiba Cupa	SC	7
Cama demontabil	CD	6									
Coltar Suspendare	SP	2	Saiba Plastic Sticla	SB	1						

## 1 Ansamblare

Se monteaza pe reperul superior(RS) tijele demontabile(TD).


Se va prinde in confirmatoare(CF) de reperul inferior(RI), cele doua laterale(L) si intermediara(INT). Apoi cu ajutorul camelor demontabililor (CD) se va prinde reperul superior(RS) de restul ansamblului.




## 2 Montare polite mobile, HDF si Ornament.

### Important:

Inainte de a prinde HDF-ul se va folosi o ruleta pentru a aduce in vinclu, corpul. HDF-ul se va fixa cu cuie (CU) pe laterale(L), reper inferior (RI), reper superior (RS) si pe intermediara(INT).



Ornamentul(ORN) se fixeaza cu coltare plastic(CP) si surub 4x16(S4) de reperul superior(RS). Se aseaza politele mobile(PM) pe suportii de polita(SP).




Balamalele aplicate (BA) se vor fixa pe lateralala(L) si pe front (FR) cu surub 3,5x16 (S3).

Pentru prinderea frontului ce contine sticla(V), se va folosi acelasi tip de balama aplicata(BA).

Prinderea manerelor se va face cu surub 4x27.

La front-ul cu sticla se va atasca, mai intai, saiba de plastic(SB) iar apoi se va prinde butonul.



**ATENTIE:** In cazul in care acest corp se doreste a se aseza pe podea, se monteaza cele patru picioare gri(PG) cu surub 5x25(S5) pe reperul inferior (RI).